SIEMENS

Datenblatt 5TT5830-1

INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A
Ansteuerung AC 115V

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Insta Schütz
Ausführung des Produkts	4 Schließer
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Spannungsart / zur Betätigung	AC

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Schaltvermögen	
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	2 000 W

Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	2,2 W

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	25 A

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert	
• minimal	440 V
• maximal	440 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	25 A

Steuerstromkreis

Steuerspeisespannung	
• Bemessungswert	115 V
• Bemessungswert / maximal	115 V

Produktdetails

Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung	Nein
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen	Ja

Anzahl

Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	4

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	71 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Nettogewicht	274 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	sonstiges
CCC	Sonstige	EG-Konf.	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5830-1

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5830-1

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5830-1

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens