SIEMENS

Datenblatt 5TT5802-2

INSTA-Schütz mit 2 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 20A
Ansteuerung AC 24V

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Insta Schütz
Ausführung des Produkts	2 Öffner
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Spannungsart / zur Betätigung	AC

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Schaltvermögen	
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	1 000 W

Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	1,7 W

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	20 A

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert	
• minimal	250 V
• maximal	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	20 A

Steuerstromkreis

Steuerspeisespannung	
• Bemessungswert	24 V
• Bemessungswert / maximal	24 V

Produktdetails

Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung	Nein
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen	Ja

Anzahl

Anzahl der Öffner	2
Anzahl der Schließer	0

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Nettogewicht	141 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
Sonstige		Umweltbestätigung
CCC	EG-Konf.	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5802-2

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5802-2

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5802-2

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens