


**NSCH 1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Sammelschiene, Kupfer
Best.-Nr.	<a href="#">0280200000</a>
Typ	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
VPE	10 m

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 19:57:12 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	1.000 mm	Breite (inch)	39,37 inch
Nettogewicht	23,1 g		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	unbehandelt
---------------	---------------	------------	-------------

### Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A		
-----------	------	--	--

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Leiterquerschnitt max (IECEX)	2.5 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss		
--------------	------------------	--	--

### Maße

Versatz TS 35	39 mm		
---------------	-------	--	--

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Oberfläche	unbehandelt
Farbe	silber		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage		
---------------	---------------	--	--

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform		
------	---------	--	--

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">IECEX Certificate</a> <a href="#">UKCA Certificate</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation Instruction</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	