

H35,0/39 BE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, beige |
| Best.-Nr. | 0317300000 |
| Typ | H35,0/39 BE |
| GTIN (EAN) | 4008190151294 |
| VPE | 50 Stück |
| Verpackung | lose |

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:28:51 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H35,0/39 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,75 g

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe beige | Ausführung | Standard |
|---------------------|--|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| Abisolierlänge | 28 mm | Farbcode | Weidmüller |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 8,3 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 25 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 12,7 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,4 mm |
| L1 in mm | 39 mm | Leiteranschlussquerschnitt | 35 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 2 | Metallhülsendicke (S1) | 0,2 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD, Zuken E3.S |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

Datenblatt

H35,0/39 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

