

P 14/4 D01 BR SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Passeinsätze dienen dem Schutz vor dem Einsatz falsch gewählter Sicherungsgrößen. Sie werden einfach in dem jeweiligen Sicherungssockel eingesetzt und verhindern den Einsatz zu großer Sicherungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Passeinsatz (Sicherungsautomat), 4 A
Best.-Nr.	0138 100000
Typ	P 14/4 D01 BR SAKS4
GTIN (EAN)	4008 190077365
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:42:37 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

P 14/4 D01 BR SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10,5 mm	Tiefe (inch)	0,413 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Durchmesser	12 mm	Nettogewicht	0,36 g

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Nennstrom	4 A
-----------	-----

Maße

Durchmesser	12 mm
-------------	-------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	braun
Sicherungseinsatz	E14	Strom	4 A
Typ	Passeinsatz für Einsätze E14 4 A		

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Aluminium	Farbe	braun
-----------	-----------	-------	-------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	