

HP 4 ADP3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Halteplatten können am Ende oder im Verlauf einer Klemmenleiste angeordnet werden. Sie lassen sich auf Tragschiene TS 32 oder TS 35 befestigen und dienen als Träger der jeweiligen Abdeckprofile.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SAK-Reihe, Halteplatte, beige, 3 mm
Best.-Nr.	0485860000
Typ	HP 4 ADP3
GTIN (EAN)	4008 19015 1096
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 22:40:08 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

HP 4 ADP3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	66,5 mm	Tiefe (inch)	2,618 inch
Höhe	82 mm	Höhe (inch)	3,228 inch
Breite	3 mm	Breite (inch)	0,118 inch
Nettogewicht	5,685 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Maße

Montageversatz	26,5 mm
----------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte
------------	-------------------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	rastbar	Ja
---------------	---------------	---------	----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	