

IK 16/ZB16 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unserem Zubehör für die Sammelschienenabgriffe können Sie schnell und einfach die Abgriffklemmen isolieren und durch die farbliche Kennzeichnung das Potential visualisieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt: PA, blau, Sammelschiene
Best.-Nr.	0502980000
Typ	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008 190159696
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:02:51 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IK 16/ZB16 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0,748 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Nettogewicht	1,18 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Allgemeines

Einbauhinweis	Sammelschiene	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
---------------	---------------	--------------------------------	--------

Systemkennwerte

Ausführung	für Sammelschiene 10 x 3 mm		
------------	-----------------------------	--	--

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Isolierstoff	PA
Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Sammelschiene
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ECLASS 9.0	27-14-11-46
ECLASS 9.1	27-14-11-46	ECLASS 10.0	27-14-11-46
ECLASS 11.0	27-14-11-46	ECLASS 12.0	27-14-11-46

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format