

**BFSC M5X8 SCHLITZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklammern bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	W-Reihe, Befestigungsschraube, für Querverbindungsflasche
Best.-Nr.	<a href="#">0296700000</a>
Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ
GTIN (EAN)	4008 19088 1764
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 22:30:14 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## BFSC M5X8 SCHLITZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	8,5 mm	Höhe (inch)	0,335 inch
Breite	8,5 mm	Breite (inch)	0,335 inch
Durchmesser	8,5 mm	Nettogewicht	0,55 g

### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

### Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm

### Maße

Durchmesser 8,5 mm

### Systemkennwerte

Ausführung für Querverbindungsflasche

### Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl Farbe silbergrau

### weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage  
 explosionsgeprüfte Ausführung Nein

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)  
 Engineering-Daten [WSCAD](#)  
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren