

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, schwarz
Best.-Nr.	0524400000
Typ	CLI MH 70 HSTR
GTIN (EAN)	4008 190075057
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:41:12 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0,118 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	11,3 mm	Breite (inch)	0,445 inch
Nettogewicht	0,81 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-30...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Einzelteil = Zubehör	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	halogenfrei	Breite	11,3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-30...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	schwarz	Materialfarbe nach Widerstandskode	0
Werkstoff	Polyamid 66	empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt	16 - 500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	317 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	10 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

