

## IK 6 GG ZBE6K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Mit unserem Zubehör für die Sammelschienenabgriffe können Sie schnell und einfach die Abgriffklemmen isolieren und durch die farbliche Kennzeichnung das Potential visualisieren.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt: PA, grün / gelb, Sammelschiene
Best.-Nr.	<a href="#">0526060000</a>
Typ	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:23:14 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IK 6 GG ZBE6K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0,906 inch
Höhe	22,5 mm	Höhe (inch)	0,886 inch
Breite	7,8 mm	Breite (inch)	0,307 inch
Nettogewicht	1,74 g		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Sammelschiene
---------------	---------------

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Leiterquerschnitt max (IECEX)	6 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------	-------------------------------	-------------------

### Systemkennwerte

Ausführung	für Sammelschiene 10 x 3 mm
------------	-----------------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Isolierstoff	PA
Farbe	silber		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Sammelschiene
---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Zulassungen

Zulassungen	<b>IEC EX</b>
ROHS	Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>