

G 20/3.15A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x20 mm in den Größen von 100 mA bis 6,3 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aktive Komponenten, Sicherung
Best.-Nr.	0431100000
Typ	G 20/3.15A/F
GTIN (EAN)	4008190012977
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 10:36:15 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

G 20/3.15A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,08 g		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V AC	Nennstrom	3,15 A
--------------------	----------	-----------	--------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	2,2 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	4 A ² s	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Spannungsfall	220 mV	Strom	3,15 A

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	