

**G 20/6.30A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x20 mm in den Größen von 100 mA bis 6,3 A an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aktive Komponenten, Sicherung
Best.-Nr.	<a href="#">0431400000</a>
Typ	G 20/6.30A/F
GTIN (EAN)	4008190086053
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 10:36:10 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## G 20/6.30A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,1 g		

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V AC	Nennstrom	6,3 A
--------------------	----------	-----------	-------

### Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	2,6 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	32 A <sup>2</sup> s	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Spannungsfall	130 mV	Strom	6,3 A

### Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

### Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	