

**WQV 6/12****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 12
Best.-Nr.	<a href="#">1062720000</a>
Typ	WQV 6/12
GTIN (EAN)	4050118259391
VPE	50 Stück

**WQV 6/12**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	18 mm	Tiefe (inch)	0,709 inch
Höhe	91,4 mm	Höhe (inch)	3,598 inch
Breite	7,6 mm	Breite (inch)	0,299 inch
Nettogewicht	21,64 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C		

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	12
---------------	---------------	---------	----

**Bemessungsdaten**

Nennstrom	57 A
-----------	------

**Maße**

Raster in mm (P)	8 mm
------------------	------

**Querverbinder**

Anzahl gebrückter Klemmen	12	Anzugsdrehmomentbereich	0,5...1,0 Nm
Bemessungsstrom mehrpolig	57 A	Befestigungsschraube	0,5...1,0 Nm
		Typ	Querverbinder

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Klemmen
------------	-------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
-----------------	------------	---------------	---------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

## WQV 6/12

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[EAC certificate](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Engineering-Daten

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Anwenderdokumentation

[Beipackzettel\\_WQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)