

**SIHA 3/G20/LD 10-36V BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt: Bedienungsanleitung/ Katalog |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1005250000</a>   |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL  |
| GTIN (EAN) | 4032248712038  |
| VPE        | 25 Stück   |

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 21:30:25 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SIHA 3/G20/LD 10-36V BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 63,1 mm  | Tiefe (inch)  | 2,484 inch |
| Höhe         | 39,38 mm | Höhe (inch)   | 1,55 inch  |
| Breite       | 6 mm     | Breite (inch) | 0,236 inch |
| Nettogewicht | 8,56 g   |               |            |

### Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

### Allgemeines

|               |                                 |                                |        |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/<br>Katalog | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|

### Systemkennwerte

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungselement |
|------------|-------------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |      |

### weitere technische Daten

|               |                                 |            |          |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/<br>Katalog | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Engineering-Daten          | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Engineering-Daten          | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>  |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN - EN</a><br><a href="#">PCN - DE</a>                                       |
| Anwenderdokumentation      | <a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge                   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**SIHA 3/G20/LD 10-36V BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

