

THM ET S7 300-2 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM ET S7 sind nichtklebende Etiketten auf Rolle und dienen zur Kennzeichnung der Simatic 200S und S7-Module der Firma Siemens.

Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM MultiMark beschriftet werden. Die Etiketten können leicht vereinzelt werden und der THM MultiMark Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 103.8 x 17.3 mm, Siemens, türkis
Best.-Nr.	1161730000
Typ	THM ET S7 300-2 TU
GTIN (EAN)	4032248950782
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 20:30:48 MEZ

THM ET S7 300-2 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	103,8 mm	Höhe (inch)	4,087 inch
Breite	17,3 mm	Breite (inch)	0,681 inch
Nettogewicht	700 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Gerätemarkierer	Anzahl je Rolle	1.000
Applikation / Hersteller	Siemens	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	halogenfrei	Breite	17,3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-50...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	türkis	Halogene	Nein
Werkstoff	Polypropylen	Zulassung nach UL 969	Nein

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format

THM ET S7 300-2 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

