

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
Best.-Nr.	1067410000
Typ	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 23:00:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	56 mm	Tiefe (inch)	2,205 inch
Höhe	10,5 mm	Höhe (inch)	0,413 inch
Breite	13,2 mm	Breite (inch)	0,52 inch
Nettogewicht	18,7 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	70 °C		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	Crimp
Artikelbeschreibung		Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und und 14
	Steckereinsatz SCRJ, POF		
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Farbe	sonstige
Fasertyp	POF	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, PA
Material Ferrule	Arcap	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen	1000		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	--------------	---------------------	---------


Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Datenblatt

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

