

**BZT PRV16 BL 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklammern mit dem Entsprechenden Markierer Beschriften.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 16, TS 35 x 7.5 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1267940000</a>  |
| Typ        | BZT PRV16 BL 35X7.5   |
| GTIN (EAN) | 4032248112838   |
| VPE        | 20 Stück  |

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:01:20 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## BZT PRV16 BL 35X7.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 105,9 mm | Tiefe (inch)  | 4,169 inch |
| Höhe         | 225 mm   | Höhe (inch)   | 8,858 inch |
| Breite       | 10,2 mm  | Breite (inch) | 0,402 inch |
| Nettogewicht | 50,7 g   |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 125 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tragschiene | TS 35 x 7.5 |
|-------------|-------------|

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                   |    |
|-------------------|----|
| Anzahl Anschlüsse | 32 |
|-------------------|----|

### Systemkennwerte

|                                  |                  |                   |             |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Ausführung                       | für Tragschienen | Anzahl der Etagen | 16          |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                | Tragschiene       | TS 35 x 7.5 |

### Werkstoffdaten

|                                |              |       |      |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| Werkstoff                      | Polycarbonat | Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0          |       |      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Engineering-Daten     | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>               |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Broschüren            |   |