

**CTX CM 3.6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , W-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1270320000</a>
Typ	CTX CM 3.6 ZERT
GTIN (EAN)	4050118058611
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 20:01:13 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CTX CM 3.6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	730 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD- und ConCept M3 Kontakte und baugl. 4-10mm <sup>2</sup>
---------------------	--

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	4 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 12

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	W-Crimp	Crimpprofil 1, min.	4 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 2, min.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 3, min.	10 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**CTX CM 3.6 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

