

**PS\_ZQV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Prüfstecker
Best.-Nr.	<a href="#">1121740000</a>
Typ	PS_ZQV
GTIN (EAN)	4032248902675
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 16:35:20 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## PS\_ZQV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	94 mm	Höhe (inch)	3,701 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	15 g

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	1.000	max. Spannung des Klemmträgers u. des gesteckten Systems	1.000 V
Nennstrom	20 A	Strom bei max. Leiter	20 A

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

### Maße

Durchmesser	4 mm
-------------	------

### Systemkennwerte

Ausführung	Prüfstecker
------------	-------------

### weitere technische Daten

Montageart	gesteckt
------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	