

## THM EL VIN 15 WS 2L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### Kennzeichnung maßgeschneidert: EL

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken.

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 15 x , weiß                     |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1307670000</a>                            |
| Typ                 | THM EL VIN 15 WS 2L 30M                               |
| GTIN (EAN)          | 4050118109870   |
| VPE                 | 1 Stück   |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 20:53:38 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## THM EL VIN 15 WS 2L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |              |              |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Tiefe        | 0,08 mm   | Tiefe (inch) | 0,003 inch   |
| Höhe         | 15 mm     | Höhe (inch)  | 0,591 inch   |
| Länge        | 30.000 mm | Länge (inch) | 1.181,1 inch |
| Nettogewicht | 239 g     |              |              |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                       |                                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle =<br>Gerätemarkierer | Anzahl je Bogen                | 1                 |
| Anzahl je Rolle                | 1                                     | Aufdruckverfahren              | Thermotransfer    |
| Ausführung                     | Endlos, selbstklebend                 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...80 °C                           | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C             |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                | Farbe                          | weiß              |
| Halogene                       | Ja                                    | Kleber                         | Polyacrylatkleber |
| Länge                          | 30.000 mm                             | Werkstoff                      | Vinylfilm         |
| Zulassung nach UL 969          | Nein                                  |                                |                   |

### Gerätemarkierer

|          |    |
|----------|----|
| Halogene | Ja |
|----------|----|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**Datenblatt**

**THM EL VIN 15 WS 2L 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

