

HDC 24B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Transportschutzkappen sind für die Baugrößen 3, 4, 6 und 8 erhältlich und können mit den IP65 – Standardgehäusen verwendet werden. Die einfach zu befestigenden Transportschutzkappen entsprechen der Schutzart IP20 und sind auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäuse verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Schutzkappe |
| Best.-Nr. | 1215930000 |
| Typ | HDC 24B DC |
| GTIN (EAN) | 4050118000207 |
| VPE | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 19:07:12 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Höhe | 18 mm | Höhe (inch) | 0,709 inch |
| Breite | 46 mm | Breite (inch) | 1,811 inch |
| Länge | 123 mm | Länge (inch) | 4,843 inch |
| Nettogewicht | 13,2 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Betriebstemperatur, min. | -20 °C | Betriebstemperatur, max. | 80 °C |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------|

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------|------|
| BG | 8 | Baugröße | 8 |
| Farbe | weiß, transparent | Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Polypropylen | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002943 | ETIM 7.0 | EC002943 |
| ETIM 8.0 | EC002943 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Datenblatt

HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

