

BZT PRV16 BL 35X15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklammern mit dem Entsprechenden Markierer Beschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 16, TS 35 x 15
Best.-Nr.	1267930000
Typ	BZT PRV16 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248112562
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:31:37 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BZT PRV16 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	113,4 mm	Tiefe (inch)	4,465 inch
Höhe	225 mm	Höhe (inch)	8,858 inch
Breite	10,2 mm	Breite (inch)	0,402 inch
Nettogewicht	53,35 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C		

Allgemeines

Tragschiene	TS 35 x 15
-------------	------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzahl Anschlüsse	32
-------------------	----

Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Anzahl der Etagen	16
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2	Tragschiene	TS 35 x 15

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	