

DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | MetalliCard, Klebestreifen, 15 x 60 mm, transparent |
| Best.-Nr. | 1341150000 |
| Typ | DKB CC 15/60 |
| GTIN (EAN) | 4050118145182 |
| VPE | 160 Stück |

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 21:05:31 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,01 mm | Tiefe (inch) | 0 inch |
| Höhe | 15 mm | Höhe (inch) | 0,591 inch |
| Breite | 60 mm | Breite (inch) | 2,362 inch |
| Nettogewicht | 0,24 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...160 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MetalliCard = Klebestreifen | Ausführung | selbstklebend |
| Breite | 60 mm | Einsatztemperaturbereich | -40...160 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 160 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | transparent | Kleber | modifiziertes Acrylat |
| Werkstoff | Polyesterfilm | empfohlene Industrien | Energie, Prozess |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

Anwendungsbeispiel

