

BZT PRV8 BL 35X15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklammern mit dem Entsprechenden Markierer beschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 8, TS 35 x 15
Best.-Nr.	1267950000
Typ	BZT PRV8 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113200
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 17:28:17 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BZT PRV8 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	73,1 mm	Tiefe (inch)	2,878 inch
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4,724 inch
Breite	10,2 mm	Breite (inch)	0,402 inch
Nettogewicht	22,43 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C		

Allgemeines

Tragschiene	TS 35 x 15		
-------------	------------	--	--

Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Anzahl der Etagen	8
Tragschiene	TS 35 x 15		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform		
------	---------	--	--

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	