

## SDI SL S3.5-6.5/PH1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">1274750000</a>
Typ	SDI SL S3.5-6.5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118073201
VPE	1 Stück
Lieferstatus	<b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>
Lieferbar bis	2021-04-30
Produktalternative	<a href="#">2749580000</a>

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:10:50 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SDI SL S3.5-6.5/PH1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 532 g

### Technische Daten

Artikelbeschreibung VDE-iso. Schlitz- und Kreuzschlitz-PH-SD-Satz, SlimLine

### Schraubwerkzeuge

Anzahl	6	Form	Schlitz und Kreuzschlitz
--------	---	------	--------------------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**Datenblatt**

**SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Anwendungsbeispiel**

---

---

---

---