

GZ 1.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir
Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den
Abmaßen 6.3x32 mm in den Größen von 500 mA bis
12,5 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Sicherung, 1 A
Best.-Nr.	1460590000
Typ	GZ 1.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266634
VPE	10 Stück

GZ 1.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6,3 mm	Tiefe (inch)	0,248 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	6,3 mm	Breite (inch)	0,248 inch
Nettogewicht	2,4 g		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	500 V	Nennstrom	1 A
--------------------	-------	-----------	-----

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	50 kA
Charakteristik	flik	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1,2 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	0,4 A ² s	Sicherungseinsatz	G-Si. 6,3 x 32
Spannungsfall	400 mV	Strom	1 A

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 23:19:31 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten