

**VFSKHI/0,5-1,0/485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">1491660000</a>
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485
GTIN (EAN)	4050118301410
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 22:21:09 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## VFSKHI/0,5-1,0/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,9 g

### Verbinder

Isolation	vorhanden	Kennfarbe	rot
Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Länge 1 (l1)	19,4 mm
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	4,8 mm
Steckdicke (d3)	0,5 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren

**Datenblatt**

**VFSKHI/0,5-1,0/485**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

