

DFFC .5-1.0 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Abbildung ähnlich

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Crimpkontakt, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm ² , Crimpkontakt, Direktmontage
Best.-Nr.	1705320000
Typ	DFFC .5-1.0 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008 190948566
VPE	500 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 12:44:02 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DFFC .5-1.0 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,22 g

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²	Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,83 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,56 W		

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Crimpkontakt

Systemkennwerte

Ausführung für Aufnahme 0,5 ... 1,0 mm²

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kunststoff	Farbe	silber
-----------	------------	-------	--------

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	CAT 1 TERM 16/17 EN