

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HQ Adapter für FieldPower®

Werkzeuglos montierbar wie eine FieldPower
 Leitungsdichtung
 Passend zu den Steckverbinder-Einsätzen HQ 4/2 und
 HQ 8 und HQ 17
 Optional mit abschließbarem Schutzdeckel (gegen
 Wiedereinschalten sichern nach EN 60204-1)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Adapter, Field Power® Dichtung, HQ-Adapter, IP65, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, mit zugehörigem Gehäuse, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, Verriegelbar: Ja
Best.-Nr.	1532210000
Typ	BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN)	4050118337600
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 00:27:23 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	60,11 mm	Tiefe (inch)	2,367 inch
Höhe	39 mm	Höhe (inch)	1,535 inch
Breite	58 mm	Breite (inch)	2,283 inch
Nettogewicht	34,99 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	70 °C

Allgemeine Angaben

Schutzart	IP65, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, mit zugehörigem Gehäuse	Silikone	Nein
Werkstoff	Polycarbonat, glasfaserverstärkt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einbaulage, Montagehinweis	in FieldPower® Dichtungseinsatz
Schutzart	IP65, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, mit zugehörigem Gehäuse	Silikone	Nein

Ausführung

Bauform	HQ-Adapter
---------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UL Certificate FieldPower® HQ adapter Manufacturer's Declaration FieldPower® plug-in connectors and HQ adapters
Engineering-Daten	CAD data – STEP Success story – FieldPower® customer reference PRO-EL Success story – FieldPower® Kundenreferenz PRO-EL
Produktänderungsmitteilung	Product Change Notification FieldPower® HQ Adapter Produktänderungsmitteilung FieldPower® HQ Adapter
Kataloge	Catalogues in PDF-format

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

