

EA-RING MS/M 32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 32, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1736510000 |
| Typ | EA-RING MS/M 32 |
| GTIN (EAN) | 4008 190963613 |
| VPE | 20 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:42:44 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|
| Höhe | 73 mm | Höhe (inch) | 2,874 inch |
| Länge | 73 mm | Länge (inch) | 2,874 inch |
| Nettogewicht | 14,6 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|
| Abstand Innenmaß B | 41 mm | Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite Außenmaß C | 22 mm | Gewinde (außen) | M 32 |
| Innendurchmesser D2 | 12,2 mm | Stärke | 1,5 mm |
| Verschraubung | M 32 | Werkstoff | Messing, vernickelt |

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

| | |
|---------------|----------------------------|
| Kennzeichnung | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|---------------|----------------------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002317 | ETIM 7.0 | EC002317 |
| ETIM 8.0 | EC002317 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

