

## KSW 2,5 < 100MM SONDDR.

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSW, Klemmenmarkierung, 2,5 x 100 mm, Raster in mm (P): 2.50 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">1629920000</a>
Typ	KSW 2,5 < 100MM SONDDR.
GTIN (EAN)	4008190202828
VPE	1 Stück

## KSW 2,5 < 100MM SONDDR.

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	2,5 mm	Höhe (inch)	0,098 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Nettogewicht	0,047 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	150 °C
--------------------------	--------

### Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Klemmenmarkierung	Anzahl je Bogen	20
Applikation / Hersteller	Weidmueller	Aufdruck	Sonderdruck
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Aufgedruckte Zeichen	nach Kundenwunsch	Ausführung	selbstklebend
Breite	100 mm	Einsatztemperaturbereich	150 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Farbe	weiß
Kleber	Acrylat	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	Polyester, PVC frei		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	