

**HDC-CR24-7S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Rahmen des modularen Systems ConCept erlauben die Aufnahme der ConCept-Module. Diese Rahmen sind für die Baugrößen 3, 4,6 und 8 ausgelegt und passen somit in die entsprechenden Gehäuse dieser Baugrößen. Die Aufnahmekapazität der Rahmen reicht von 2 Modulen bis zu 7 Modulen und erlauben dem Anwender individuell seinen Steckverbinder zusammenzustellen. Als Basisausführung stehen dem Anwender die robusten, einteiligen Modulrahmen, wahlweise in Polycarbonat oder Zinkdruckguss, zur Auswahl. Es sind nur Rahmen der gleichen Baugröße und des gleichen Materials miteinander kompatibel.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen
Best.-Nr.	<a href="#">1682240000</a>
Typ	HDC-CR24-7S
GTIN (EAN)	4008 190473976
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 09:02:56 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC-CR24-7S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	111 mm	Tiefe (inch)	4,37 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	34 mm	Breite (inch)	1,339 inch
Nettogewicht	59,2 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	125 °C
--------------------------	--------	--------------------------	--------

### ConCept Pneumatik Module

Farbe	schwarz
-------	---------

### Abmessungen

Breite	34 mm	Höhe Stecker	35 mm
Länge Sockel	111 mm		

### Allgemeine Daten

BG	8	Baugröße	8
Baureihe	ConCept Rahmen	Typ	Stift
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

### Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment min. PE-Anschluß	1,2 Nm		

### Ausführung

BG	8	Baugröße	8
Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

**HDC-CR24-7S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**

**Downloads**

---

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

---