

**PAGETAB 38/11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 38 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1686200000</a>
Typ	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008 190492632
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 15:32:46 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAGETAB 38/11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Breite	38 mm	Breite (inch)	1,496 inch
Nettogewicht	12,36 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 100 Gerätemarkierer	Anzahl je Bogen	100
Aufdruck	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	38 mm	Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

