

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 25 x 25 mm, gelb
Best.-Nr.	1700530001
Typ	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008 190896 195
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 15:41:59 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,05 mm	Tiefe (inch)	0,002 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	0,22 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 14 Gerätemarkierer	Aufdruck	Lightning flash in triangle
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufgedruckte Zeichen	Symbole
Ausführung	selbstklebend	Breite	25 mm
Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C	Farbe	gelb
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

