

SKMU EMV M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 25, 3.6 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1777640000 |
| Typ | SKMU EMV M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248157914 |
| VPE | 50 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:02:14 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SKMU EMV M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 10,7 g

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Außendurchmesser | 30 mm | Gewinde (außen) | M 25 |
| Gewinde (innen) | M 25 | Gewindelänge | 3,6 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm | Halogene | Nein |
| Schlüsselweite 1 | 30 mm | Verschraubung | M 25 |
| Werkstoff | Messing, vernickelt | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

SKMU EMV M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

