

## THM MT30X 45/23 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 23 x 45 mm, weiß                |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1751811044</a>                            |
| Typ                 | THM MT30X 45/23 WS                                    |
| GTIN (EAN)          | 4032248001606   |
| VPE                 | 1 Stück   |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 18:29:45 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## THM MT30X 45/23 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,08 mm | Tiefe (inch)  | 0,003 inch |
| Höhe         | 23 mm   | Höhe (inch)   | 0,906 inch |
| Breite       | 45 mm   | Breite (inch) | 1,772 inch |
| Nettogewicht | 348 g   |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                       |                                |                            |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Etikettenrolle =<br>Gerätemarkierer | Anzahl je Rolle                | 2.000                      |
| Aufdruckverfahren                  | Thermotransfer                        | Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite                             | 45 mm                                 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        |
| Einsatztemperaturbereich           | -40...150 °C                          | Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C                     |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C                                | Farbe                          | weiß                       |
| Halogene                           | Nein                                  | Kleber                         | Acrylatkleber              |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                                     | Werkstoff                      | Polyester                  |
| Zulassung nach UL 969              | Ja                                    |                                |                            |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**THM MT30X 45/23 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

