

KLBUE CO 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Schirmung und Erdung**

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
Best.-Nr.	1752131001
Typ	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:49:49 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	41,6 mm	Tiefe (inch)	1,638 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	21,1 mm	Breite (inch)	0,831 inch
Befestigungsmaß Breite	20 mm	Nettogewicht	18,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage,
Sammelschiene

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max. 15 mm Kabeldurchmesser, min. 4 mm

Maße

Raster in mm (P) 18 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Schirmanschluss

Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl Farbe silber

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	