

**KLBUE 15-32 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf C-Profile montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die C-Profile und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1752711001</a>
Typ	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:50:20 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KLBUE 15-32 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	64 mm	Tiefe (inch)	2,52 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	33,5 mm	Breite (inch)	1,319 inch
Nettogewicht	84,5 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 27
---------------	---------------	-------------	-------

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	32 mm	Kabeldurchmesser, min.	15 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

### Maße

Raster in mm (P)	36 mm
------------------	-------

### Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Tragschiene	TS 27
------------	---------------------	-------------	-------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## KLBUE 15-32 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EAC certificate</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	