

SKMU M16 - K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 16, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr. | 1772450000 |
| Typ | SKMU M16 - K GR |
| GTIN (EAN) | 4032248130191 |
| VPE | 100 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:57:55 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SKMU M16 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,2 g

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur | -40 °C... 100 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 100 °C | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| Außendurchmesser | 25,41 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Gewinde (außen) | M 16 | Gewinde (innen) | M 16 |
| Gewindelänge | 5 mm | Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Halogene | Nein | Schlüsselweite 1 | 22 mm |
| Silikone | Nein | Stärke | 5 mm |
| Verschraubung | M 16 | Werkstoff | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

SKMU M16 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

