

TS15 90 KLIPPON K2 CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das Systemzubehör der Klippon® STB Gehäuserihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse-entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 15, Breite: 90 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
Best.-Nr.	1910010000
Typ	TS15 90 KLIPPON K2 CSS
GTIN (EAN)	4032248536924
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 18:33:32 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

TS15 90 KLIPPON K2 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7,5 mm	Tiefe (inch)	0,295 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	90 mm	Breite (inch)	3,543 inch
Nettogewicht	15 g		

Allgemeine Angaben

Einbauhinweis	Direktmontage	Materialstärke	1 mm
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt, verchromt
Schlagfestigkeit	10.00 J	Stempelmaß	4,5 x 20 mm
Werkstoff	Stahl		

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	1 mm	Oberfläche	verzinkt, verchromt
Stempelmaß	4,5 x 20 mm	Werkstoff	Stahl

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	