

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr.	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:31:42 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	21,1 mm	Länge (inch)	0,831 inch
Nettogewicht	15,2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	105 °C		

Allgemeine Angaben

Drehmoment Stutzen, max.	0,6 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	0,4 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 12	Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Innendurchmesser D2	12 mm
Installationsvorgaben	Siehe Montageanleitung	Luftdurchsatz	0,4 l/min bei 0,1 bar ΔP, bis 5,0 l/min bei 1 bar ΔP
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	17 mm
Schutzart	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	Schutzart mit GWDR	IP66, IP68, IP69K
Silikone	Nein	Verschraubung	Metrisch
Wassereintrittspunkt	> 1,5 bar	Werkstoff	Edelstahl 1.4305 (303)

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

