

**BFEL + BEMU WEW WTL 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Schrauben für die Fixierung der Abdeckprofile  
komplettieren den Berührungsschutz.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	W-Reihe, Befestigungselement
Best.-Nr.	<a href="#">1964820000</a>
Typ	BFEL + BEMU WEW WTL 35
GTIN (EAN)	4032248651467
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 15:24:40 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## BFEL + BEMU WEW WTL 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8 mm	Tiefe (inch)	0,315 inch
Höhe	14,5 mm	Höhe (inch)	0,571 inch
Breite	14,5 mm	Breite (inch)	0,571 inch
Durchmesser	14,5 mm	Nettogewicht	1,3 g

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Maße

Durchmesser	14,5 mm
-------------	---------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>