

## QL 3 WTL6/4FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Produktbild



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, Querverbinder, Polzahl: 3
Best.-Nr.	<a href="#">1897020000</a>
Typ	QL 3 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4032248513994
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 17:19:24 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## QL 3 WTL6/4FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0,236 inch
Höhe	30,8 mm	Höhe (inch)	1,213 inch
Breite	2 mm	Breite (inch)	0,079 inch
Nettogewicht	2,29 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

### Allgemeines

Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage	Polzahl	3
---------------	--------------------------------	---------	---

### Bemessungsdaten

Nennstrom	41 A
-----------	------

### Maße

Raster in mm (P)	11 mm
------------------	-------

### Systemkennwerte

Ausführung	Querverbinder
------------	---------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	CuSn	Farbe	silbergrau
-----------	------	-------	------------

### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage
Montageart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>