

KCMA-18-150-1A-2VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild, Abbildung ähnlich**Kabelumbau-Stromwandler**

Der Kabelumbauwandler findet sein Haupteinsatzgebiet im nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und der einfachen Handhabung besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.

Durch das "Klick"-System in Verbindung mit den Fixierspannen ist sogar eine "einhändige" Montage möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 2 VA, Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	2420770000
Typ	KCMA-18-150-1A-2VA-3
GTIN (EAN)	4050118429107
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:39:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2,677 inch
Höhe	64,5 mm	Höhe (inch)	2,539 inch
Breite	41,6 mm	Breite (inch)	1,638 inch
Nettogewicht	1 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
Betriebstemperatur, min.	-5 °C	Betriebstemperatur, max.	50 °C

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	18,5 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

Elektrische Attribute

Bürde	2 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	150 A	Sekundärstrom max.	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	KBR-KBU-Konformitätserklärung
Anwenderdokumentation	Instruction sheet German
Kataloge	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

