

**KCMA-18-250-1A-4VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild, Abbildung ähnlich****Kabelumbau-Stromwandler**

Der Kabelumbauwandler findet sein Haupteinsatzgebiet im nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu vermeiden.

Der kompakte Kabelumbauwandler eignet sich aufgrund seiner Abmessungen und der einfachen Handhabung besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot.

Durch das "Klick"-System in Verbindung mit den Fixierspannen ist sogar eine "einhändige" Montage möglich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 4 VA, Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	<a href="#">2420750000</a>
Typ	KCMA-18-250-1A-4VA-3
GTIN (EAN)	4050118428926
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:39:20 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KCMA-18-250-1A-4VA-3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2,677 inch
Höhe	64,5 mm	Höhe (inch)	2,539 inch
Breite	41,6 mm	Breite (inch)	1,638 inch
Nettogewicht	1 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
Betriebstemperatur, min.	-5 °C	Betriebstemperatur, max.	50 °C

### Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	18,5 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

### Elektrische Attribute

Bürde	4 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	250 A	Sekundärstrom max.	1 A

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">KBR-KBU-Konformitätserklärung</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zeichnungen

