

**CD-BO 80X200 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahhaltetasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verdrahtungskanal, 80 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2589030000</a>
Typ	CD-BO 80X200 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602777
VPE	8 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:41:20 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CD-BO 80X200 8/12 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3,15 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	1.950 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

### Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitz	Bodenschiene	3
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Deckel	Ja
Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Farbe	grau
Flexibler Verdrahtungskanal	Nein	Halogene	Ja
Kriechstromfest	Ja	Lieferumfang	Verdrahtungskanal, Deckel
Montageart	geschraubt, geklebt, genietet	Normen	Gemäß DIN EN 50085
Nutzbarer Querschnitt	14.470 mm <sup>2</sup>	Schlitzabstand	12 mm
Schlitzbreite	8 mm	Werkstoff	PVC- / bleifrei

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E500004

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

**CD-BO 80X200 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

