

**ES EPG/HPG 60 HEX 150****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
------------	---

Best.-Nr.	<a href="#">2505240000</a>
-----------	----------------------------

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150
-----	-----------------------

GTIN (EAN)	4050118519631
------------	---------------

VPE	1 Stück
-----	---------

**ES EPG/HPG 60 HEX 150****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	131 g		

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1
------------	---

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	95+120	Crimpquerschnitt Kupfer	150
Kennzahl	22		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal

150 mm<sup>2</sup>**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--