

ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, grau
Best.-Nr.	2619960000
Typ	ESG 6/15 MM GR
GTIN (EAN)	4050118626124
VPE	3.000 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 3. März 2023 23:09:07 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,1 mm	Tiefe (inch)	0,004 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	0,022 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	3.000	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	grau
Halogene	Nein	Kleber	Acrylatkleber
Schriftfeldgröße	6 x 15 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

