

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich****Bestellung nur auf Anfrage**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2589980000</a>
Typ	CD-HF 50X25 5/7.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118603408
VPE	52 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:54:55 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CD-HF 50X25 5/7.5 DKG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	213 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-25...120 °C	Betriebstemperatur, min.	-25 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C		

### Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckel	Ja	Einsatztemperaturbereich	-25...120 °C
Farbe	dunkelgrau	Flexibler Verdrahtungskanal	Nein
Halogene	Nein	Kriechstromfest	Ja
Lieferumfang	Verdrahtungskanal, Deckel	Montageart	geschraubt, geklebt, genietet
Normen	Gemäß DIN EN 50085	Nutzbarer Querschnitt	985 mm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	7,5 mm	Schlitzbreite	5 mm
Werkstoff	PPE		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E500004

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

