

**AAM 1.5 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der Applikation hingewiesen werden muss.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmenmarkierung, 6.2 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 gelb
Best.-Nr.	<a href="#">2635520000</a>
Typ	AAM 1.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674088
VPE	40 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 23:39:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## AAM 1.5 YE FLASH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4,8 mm	Tiefe (inch)	0,189 inch
Höhe	6,2 mm	Höhe (inch)	0,244 inch
Breite	3,5 mm	Breite (inch)	0,138 inch
Nettogewicht	0,05 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

### Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

### Maße

Raster in mm (P)	3,5 mm
------------------	--------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 6.6	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>